


přívodní kabel KRP-1-24-2,5

č. dílu: 165612
výběhový výrobek

FESTO

Připojovací zásuvka s kabelem pro reléové desky ve ventilových terminálech CPV.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--------------------------------------|--------------------------|
| typ upevnění | průchozí dírou |
| montážní poloha | libovol. |
| hmotnost výrobku | 49 g |
| elektrické připojení | 2 piny úhlová zásuvka |
| rozsah provozního napětí DC | ≤ 26 V |
| rozsah provozního napětí AC | ≤ 20 V |
| přípustné proudové zatížení | 1 A |
| délka kabelu | 2,5 m |
| průměr kabelu | 3,5 mm |
| struktura kabelu | 2x0,25 |
| stupeň krytí | IP65 |
| okolní teplota | -10 ... 50 °C |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| materiál pláště kabelu | PVC |
| materiál tělesa | PUR |
| materiál nástrčných kontaktů | bronz |