



tlakový spínač PEV-1/4-B-CT

č. dílu: 165869

FESTO

Připojovací zásuvka je součástí dodávky.
výběhový typ, k dodání do 2010



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------------|--|
| povolení | CCC |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro nízké napětí |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE |
| měřená veličina | relativní tlak |
| metoda měření | pneumaticko-elektrický převodník tlaku |
| provozní tlak | 1 ... 12 bar |
| provozní médium | filtrovaný nemazaný stlačený vzduch filtrovaný mazaný stlačený vzduch voda minerální olej |
| teplota média | -20 ... 80 °C |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| funkce spínaného prvku | přepínač |
| max. spínací frekvence | 3 Hz |
| max. spínací výstupní napětí AC | 250 V |
| max. spínací výstupní napětí DC | 125 V |
| max. výstupní proud | 5,000 mA |
| elektrické připojení | tvar A konektor dle DIN 43650 čtyřhranný tvar |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| montážní poloha | libovol. |
| připojení pneumatiky | G1/4 |
| hmotnost výrobku | 220 g |
| informace o materiálu pouzdra | hliník legovaný pro tváření |
| ukazatel polohy sepnutí | žlutá LED |
| prahová hodnota rozsahu nastavení | 1 ... 12 bar |
| stupeň krytí | IP65 |