

spirálová hadice z plastu PPS-4-15-1/4-CT-BL

č. dílu: 165870

FESTO

se dvěma otočnými šroubeními a těsnícími kroužky, polyamid (není povoleno použití při výrobě potravin).
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
pracovní délka	15 m
vnější průměr	6.3 mm
délka bloku	0.67 m
vnitřní průměr	4.7 mm
průměr vinutí	75 mm
počet vinutí	90
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 21.2 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch vakuum
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku	350 g
připojení pneumatiky	G1/4
barva	modrý
informace o materiálu připojovacího závitu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu ochrany proti zlomení	ocel pozinkováno
informace o materiálu hadice	PA-P