


rozšiřující modul CMGA-E1-CO

č. dílu: 1680828

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
pracovní rozsah logického vstupu	20.4 ... 28.8 V
jmenovité napětí logické části DC	24 V
přípustný rozsah napětí logické části	-15% - 20%
jmenovité provozní napětí DC	24 V
jmenovitý proud napájení logiky	≤ 2 A
příkon 24 V	≤ 2.4 W
sběrnice vstupu enkodéru, funkce	ne
zobrazení	LED
ovládací prvky	spínače DIP otočný kódovací spínač
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	0 ... 50 °C
skladovací teplota	-10 ... 70 °C
hmotnost výrobku	110 g
rozměry B x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
typ upevnění	s DIN lištou
montážní poloha	svisle volné proudění
připojení sítě	9 pinů Sub-D
spojení sítě	CANopen
max. přenosová rychlost sítě	1 Mbit/s
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS