

přívodní kabel NHSB-A1-5-BLG3-LE3-PU8-2XBB

č. dílu: 1686608

FESTO

pro pneumatické/elektrické připojení přímočarých pohonů DFPI-...-E-...P,
délka 5 m



katalogový list

parametr	hodnota
délka ochranné hadice	5 m
montážní poloha	libovol.
venkovní použití	C1 - místa použití s ochranou před počasím
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
relativní vlhkost vzduchu	5 - 100 % kondenzující
stupeň krytí	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
okolní teplota	-20 ... 60 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
elektrické připojení 1	přímý konektor, 3 piny
elektrické připojení 2	volné konce, 3 vodiče
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
připojení pneumatiky	pro hadici s vnějším průměrem 8 mm
min. poloměr ohybu kabelu	100 mm
struktura kabelu	3x0,75
hmotnost výrobku	1,250 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál ochranné hadice	PA
materiál šroubení ochranné hadice	PA
materiál pláště kabelu	PVC
materiál těsnění	TPE