

přívodní kabel NHSB-A1-15-BLG3-LE3-PU8-2XBB

č. dílu: 1686610

FESTO

pro pneumatické/elektrické připojení přímočarých pohonů DFPI-...-E-...P,
délka 15 m



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| délka ochranné hadice | 15 m |
| montážní poloha | libovol. |
| venkovní použití | C1 - místa použití s ochranou před počasím |
| rozsah provozního napětí DC | 0 ... 30 V |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| relativní vlhkost vzduchu | 5 - 100 % kondenzující |
| stupeň krytí | IP65 IP67 IP69K NEMA 4 |
| okolní teplota | -20 ... 60 °C |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -5 ... 60 °C |
| elektrické připojení 1 | přímý konektor, 3 piny |
| elektrické připojení 2 | volné konce, 3 vodiče |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| připojení pneumatiky | pro hadici s vnějším průměrem 8 mm |
| min. poloměr ohybu kabelu | 100 mm |
| struktura kabelu | 3x0,75 |
| hmotnost výrobku | 3,750 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál ochranné hadice | PA |
| materiál šroubení ochranné hadice | PA |
| materiál pláště kabelu | PVC |
| materiál těsnění | TPE |