

vedení pro velké zátěže

HD-18- -

č. dílu: 170025


FESTO

konfigurovatel.

Před konfigurací nejprve výrobek vložte do nákupního košíku.

Technické údaje z katalogového listu a odpovídající příslušenství se mohou v závislosti na konfiguraci tohoto výrobku lišit.

výběhový typ, k dodání do 2009



katalogový list

~ConfIndependentDatasheet

parametr	hodnota
velikost	18
zdvih	10 ... 1,810 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	jednotka s vedením bez pohonu
max. rychlost	3 m/s
třída odolnosti korozi KBK	0
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. síla Fy	1,820 N
max. síla Fz	1,820 N
max. moment Mx	70 Nm
max. moment My	115 Nm
max. moment Mz	112 Nm
pohybující se hmotnost	450 g
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	450 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	72 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	2,950 g
informace o materiálu vodicího prvku	ocel
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření eloxovaný