

# vedení pro velké zátěže

HD-25- -

č. dílu: 170026


FESTO

konfigurovatel.

Před konfigurací nejprve výrobek vložte do nákupního košíku.

Technické údaje z katalogového listu a odpovídající příslušenství se mohou v závislosti na konfiguraci tohoto výrobku lišit.

výběhový typ, k dodání do 2009



## katalogový list

~ConfIndependentDatasheet

| parametr                               | hodnota                                  |
|--|--|
| velikost                               | 25                                       |
| zdvih                                  | 10 ... 2,160 mm                          |
| montážní poloha                        | libovol.                                 |
| vedení                                 | kuličková oběžná pouzdra                 |
| konstrukce                             | jednotka s vedením bez pohonu            |
| max. rychlost                          | 3 m/s                                    |
| třída odolnosti korozi KBK             | 0  |
| okolní teplota                         | -10 ... 60 °C                            |
| max. síla Fy                           | 5,400 N                                  |
| max. síla Fz                           | 5,600 N                                  |
| max. moment Mx                         | 260 Nm                                   |
| max. moment My                         | 415 Nm                                   |
| max. moment Mz                         | 400 Nm                                   |
| pohybující se hmotnost                 | 1,780 g                                  |
| pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm | 1,780 g                                  |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu    | 116 g                                    |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm      | 3,600 g                                  |
| informace o materiálu vodicího prvku   | ocel                                     |
| informace o materiálu pouzdra          | hliník legovaný pro tváření<br>eloxovaný |