


digitální vstupy/výstupy SPC200-DIO

č. dílu: 170179

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jištění výstupů	elektronicky max. spouštěcí proud 2 A prostřednictvím součtu všech výstupů
jištění napájení čidel	elektronicky
čas pro reakci výstupu	1.5 ms
počet binárních výstupů	8
počet binárních vstupů	10
provedení výstupů	dle IEC 61131-2 pozitivní logika (PNP) galvanické oddělení
provedení vstupů	dle IEC 61131-2 pozitivní logika (PNP) bez galvanického oddělení
filtrace vstupů	5 ms
jmenovité provozní napětí DC pro výstupy	24 V
napájení čidel	0,5 A jako vnitřní napájení
příkon vstupů	8 mA
zatížitelnost pro každý výstup	250 mA
typický příkon modulu	50 mA
přípustné kolísání napětí na výstupech	+/- 25 %
hmotnost výrobku	62 g
elektrické připojení výstupů	svorkovnice 10 pinů
elektrické připojení vstupů	svorkovnice se 12 piny
prostor pro montáž	od 3 nahoru