


# rozhraní pro síť SPC200-COM-PDP

č. dílu: 170224

FESTO

s připojením PROFIBUS DP.



## katalogový list

parametr	hodnota
podpora konfigurace	soubor GDS
typický příkon modulu	50 mA
hmotnost výrobku	80 g
maximální objem adres pro výstupy	32 byte
maximální objem adres pro vstupy	32 byte
rozsah adres síťové sběrnice	1 ... 125
provedení sběrnice sítě	galvanické oddělení RS 485 9,6kBaud - 12 Mbaud DPV0: cyklická komunikace
elektrické připojení sítě	zásuvka SUB-D 9 pinů
prostor pro montáž	od 3 nahoru od 4 nahoru s MMI