


interface osy SPC-AIF-POT

č. dílu: 170228

FESTO

pro potenciometr



katalogový list

parametr	hodnota
max. proudový příkon proporcionálního ventilu	1.1 A
typický příkon rozhraní osy	100 mA
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
trvalá odolnost nárazu dle DIN/IEC 68 díl 2-82	zkoušeno v souladu se stupněm 1
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
odolnost vibracím dle DIN/IEC 68 část 2-6	zkoušeno v souladu se stupněm 1
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	300 g
elektrické připojení proporcionálního ventilu	konektor kulatý tvar M9 se 7 piny
elektrické připojení odměřování	tvar A kabel s konektorem dle DIN 43650 čtyřhranný tvar
elektrické připojení AIF IN	konektor kulatý tvar M9 5 pinů
elektrické připojení AIF OUT	zásuvka kulatý tvar M9 5 pinů
délka kabelu	0.3 m