

# přívodní kabel KSPC-AIF-1-WD-8

č. dílu: 170237

FESTO

Pro interface osy řídicího systému.



## katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí AC	$\leq 60$ V
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP20
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
okolní teplota	-20 ... 70 °C
hmotnost výrobku	410 g
elektrické připojení 1	úhlová zásuvka, M9, 5 pinů, stíněná
elektrické připojení 2	zásuvková lišta, 5 pinů
struktura kabelu	$2 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,34 \text{ mm}^2 + 0,49 \text{ mm}^2$
průměr kabelu	5.5 mm
délka kabelu	8 m
barva tělesa	černý
barevný plášť kabelu	světle šedá
informace o materiálu převlečné matice	poniklovaná mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA PBT TPE-U(PUR)
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PUR)
informace o materiálu nástrčných kontaktů	pozlacený bronz pocínovaná slitina mědi