



přívodní kabel KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3

č. dílu: 170239

FESTO

připraven z výroby, pro proporcionální průtokový ventil.



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 61076-2-101
přídavné funkce	zapojení pinů v závislosti na výrobku
označení kabelů	příslušenstvím
četnost připojení	500
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	kruhový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	4
elektrické připojení 1, druh upevnění	aretace šroubu klíčem šířky 18 a podélnými drážkami
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	kruhový
elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	M9x0,5
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	7
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	6
elektrické připojení 2, druh upevnění	upevnění závitem
rozsah provozního napětí DC	0 ... 50 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
napěťová pevnost	2 kV
délka kabelu	0.3 m
vlastnost vedení	Suitable for energy chains
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 75 mm
průměr kabelu	5.6 mm
struktura kabelu	8x0,24 stíněno
jmenovitý průřez vodiče	0.24 mm ²
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-25 ... 85 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	1
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
barevný plášť kabelu	černý