


system polohování SPC200/P02

č. dílu: 170522

FESTO

pro 1 nebo 2 pneumatické pohony, s analogovým vstupem pro požadovanou hodnotu.



katalogový list

parametr	hodnota
nastavení zařízení	základní jednotka pro 4 karty napájecí zdroj sériové rozhraní digitální vst./ výst. obslužné zařízení modul požadovaných hodnot
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
trvalá odolnost nárazu dle DIN/IEC 68 díl 2-82	zkoušeno v souladu se stupněm 1
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 % nekondenzující
stupeň krytí	IP20 dle IEC 60529
odolnost vibracím dle DIN/IEC 68 část 2-6	zkoušeno v souladu se stupněm 1
okolní teplota	-5 ... 50 °C