

kruhový válec


DSAG-40- -PPV-S2

č. dílu: 172449
výběhový výrobek

FESTO

Zadní víko se závitovými čepy, s průchozí pístnicí.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 500 mm
průměr pístu	40 mm
závit na pístnici	M12x1,25
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
konec pístnice	vnější závit
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
délka tlumení	22 mm
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	633.2 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	754.2 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	469 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	15.9 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	586 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	24 g
připojení pneumatiky	M32x2
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel