


# záslepka QSP14-PTB

č. dílu: 172987

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	přímý tvar
velikost balení	1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi
klasifikace Maritime	viz certifikát
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2.7 g
typ upevnění	upevňovací jehla
připojení pneumatiky 1	vložka 14 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA
materiál těsnění hadice	NBR