

spojka
EAMC-40-66-9-12
č. dílu: 1731999

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	9 mm
poloměr upnutí 2	12 mm
velikost	40
jmenovitá délka	66 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,500 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	42.3 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	21 Nm
hmotnost výrobku	139 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS