


# přísavka VAS-1-M3-NBR

č. dílu: 173437

FESTO

Těsnící kroužek není obsažen v dodávce.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	0.4 mm
průměr přísavky	1 mm
účinný průměr přísavky	0.8 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, standardní
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-20 ... 80 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	0.035 N
upevňovací závit	M3
upevnění přísavky	M3
připojení vakua	M3
tvrdost Shore	55 +/- 5
informace o materiálu závitové části	zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu přísavky	NBR