


# vakuová přísavka VAS-5-M5-NBR

č. dílu: 173439

FESTO

z NBR, ploché, vnější závit s těsnícím kroužkem, šestihran



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	1.5 mm
průměr přísavky	5 mm
účinný průměr přísavky	4 mm
umístění připojení	nahore
tvar přísavky	kulatý plochý tvar
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 0 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	0.9 N
přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	0.9 N
upevňovací závit	M5
upevnění přísavky	M5
připojení vakua	M5
barva	černý
tvrdost Shore	55 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR