

filtr LF-3/4-D-MIDI-NPT

č. dílu: 173696

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s ochranným košem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| velikost | Midi |
| řada | D |
| montážní poloha | svisle |
| stupeň filtrace | 40 µm |
| odpouštění kondenzátu | ručně tlačítkem |
| max. množství kondenzátu | 43 cm ³ |
| ochrana nádoby | kovový ochranný koš |
| provozní tlak | 0 ... 16 bar |
| normální jmenovitý průtok | 3,000 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] inertní plyny |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:8:4] inertní plyny |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| typ upevnění | instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby: |
| připojení pneumatiky 1 | 3/4 NPT |
| připojení pneumatiky 2 | 3/4 NPT |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál filtru | PE |
| materiál tělesa | zinkový tlakový odlitek |
| materiál nádoby | PC |