

# jemný filtr LFMB-3/4-D-MIDI-A-NPT

č. dílu: 173719

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s filtrační vložkou 1 µm, kovový ochranný koš.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
řada	D
velikost	Midi
stupeň filtrace	1 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
provozní tlak	2 ... 12 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [5:7:3] inertní plyny
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	1,980 l/min
min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	600 l/min
účinnost filtrace	99.99 %
ochrana nádoby	kovový ochranný koš
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	1.5 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.5 mg/m <sup>3</sup>
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
montážní poloha	svisle
připojení pneumatiky 1	3/4 NPT
připojení pneumatiky 2	3/4 NPT
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál nádoby	PC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS