

jemný filtr LFMB-1-D-MAXI-NPT


č. dílu: 173722

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s filtrační vložkou 1 µm, kovový ochranný koš.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
řada	D
velikost	Maxi
stupeň filtrace	1 µm
odpouštění kondenzátu	ručně tlačítkem
provozní tlak	1 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [5:7:3] inertní plyny
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	2,780 l/min
min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	620 l/min
účinnost filtrace	99.99 %
ochrana nádoby	kovový ochranný koš
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	1.5 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.5 mg/m ³
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
montážní poloha	svisle
připojení pneumatiky 1	1 NPT
připojení pneumatiky 2	1 NPT
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál nádoby	PC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS