

redukční ventil s filtrem LFR-3/8-D-O-MINI-NPT

č. dílu: 173774


Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s kovovým ochranným košem, bez manometru, filtrační patrona 40 µm.

S ručním odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
řada	D
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	ručně tlačítkem
max. množství kondenzátu	22 cm ³
ochrana nádoby	kovový ochranný koš
provozní tlak	1 ... 16 bar
max. tlaková hystereze	0.2 bar
normální jmenovitý průtok	1,600 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:8:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	410 g
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
připojení pneumatiky 1	3/8 NPT
připojení pneumatiky 2	3/8 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádoby	PC