

redukční ventil s filtrem LFR-1-D-MAXI-NPT

č. dílu: 173812

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s kovovým ochranným košem a manometrem.

S ručním odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | Maxi |
| řada | D |
| montážní poloha | svisle |
| stupeň filtrace | 40 µm |
| odpouštění kondenzátu | ručně otočný |
| max. množství kondenzátu | 80 cm ³ |
| ochrana nádobky | kovový ochranný koš |
| provozní tlak | 1 ... 16 bar |
| max. tlaková hystereze | 0.4 bar |
| normální jmenovitý průtok | 10,000 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] inertní plyny |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:8:4] inertní plyny |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 1,470 g |
| typ upevnění | příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | 1 NPT |
| připojení pneumatiky 2 | 1 NPT |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | zinkový tlakový odlitek |
| materiál nádobky | PC |