

# redukční ventil s filtrem LFR-1-D-MAXI-A-NPT

č. dílu: 173813

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s kovovým ochranným košem a manometrem.

S automatickým odpouštěčem kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
montážní poloha	svisle
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
max. množství kondenzátu	80 cm <sup>3</sup>
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
provozní tlak	2 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0.4 bar
normální jmenovitý průtok	10,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:8:4] inertní plyny
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,470 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	1 NPT
připojení pneumatiky 2	1 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC