

# maznice LOE-1-D-MAXI-NPT

č. dílu: 173827

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s kovovým ochranným košem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
max. plnicí množství oleje	190 cm <sup>3</sup>
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
provozní tlak	16 bar
minimální průtok pro funkci mazání	10 l/min
normální jmenovitý průtok	9,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,200 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	1 NPT
připojení pneumatiky 2	1 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál nádobky	PC