

jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/8-D-O-MINI-A-NPT

č. dílu: 173847


Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

Kombinace redukčního ventilu, filtru a maznice, bar, filtr 40 µm, s kovovým ochranným košem.

S automatickým odpouštěním kondenzátu. Bez manometru.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
odpouštění kondenzátu	plně automatický
stupeň filtrace	40 µm
provozní tlak	2 ... 12 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,200 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:8:-] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	600 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	3/8 NPT
připojení pneumatiky 2	3/8 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádoby	PC