

# jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/8-D-O-MIDI-A-NPT

č. dílu: 173855

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

Kombinace redukčního ventilu, filtru a maznice, bar, filtr 40 µm, s kovovým ochranným košem.

S automatickým odpouštěním kondenzátu. Bez manometru.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Midi
odpouštění kondenzátu	plně automatický
stupeň filtrace	40 µm
provozní tlak	2 ... 12 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	2,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:8:-] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,350 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	3/8 NPT
připojení pneumatiky 2	3/8 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádoby	PC