

jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

č. dílu: 173882


Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Kombinace redukčního ventilu, filtru a maznice, maximální výstupní tlak 7 bar, filtr 40 µm, s kovovým ochranným košem.

S ručním odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
montážní poloha	svisle
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
stupeň filtrace	40 µm
provozní tlak	1 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok	8,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-::-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,390 g
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
připojení pneumatiky 1	3/4 NPT
připojení pneumatiky 2	3/4 NPT
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC