

# jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/4-D-7-MAXI-A-NPT

č. dílu: 173883

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Kombinace redukčního ventilu, filtru a maznice, maximální výstupní tlak 7 bar, filtr 40 µm, s kovovým ochranným košem.

S automatickým odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

| parametr                   | hodnota   |
|----------------------------|---|
| velikost                   | Maxi  |
| montážní poloha            | svisle  |
| odpouštění kondenzátu      | plně automatický  |
| stupeň filtrace            | 40 µm   |
| provozní tlak              | 2 ... 12 bar  |
| normální jmenovitý průtok  | 8,500 l/min   |
| provozní médium            | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--]               |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                       |
| shoda ohledně LABS         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| teplota média              | -10 ... 60 °C   |
| okolní teplota             | -10 ... 60 °C   |
| hmotnost výrobku           | 2,390 g   |
| typ upevnění               | instalace vedení<br>s upevňovacím úhelníkem<br>dle volby: |
| připojení pneumatiky 1     | 3/4 NPT   |
| připojení pneumatiky 2     | 3/4 NPT   |
| materiál tělesa            | zinkový tlakový odlitek                                   |
| materiál nádobky           | PC  |