


ventilový terminál CPA14-VI

č. dílu: 174001

FESTO

ventilový terminál CPA, rozteč 14 mm.
výběhový typ. k dodání do r. 2013.



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
funkce ventilu	2x3/2 monostabilní, v klidu uzavř. 2x3/2 monostabilní, v klidu otevř. 2x3/2 monostabilní, v klidu otevř/uzavř. 5/2 impulsní 5/2 monostabilní 5/3 ve stř. pol. pod tlakem 5/3 ve stř. poloze odvětr. 5/3 ve stř. pol. uzavř.
normální jmenovitý průtok	600 l/min
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
elektrické řízení	AS-Interface jednotlivá připojení průmyslová síť vícepólový konektor
max. počet ventilových pozic	22
max. počet tlakových zón	11
elektrický systém vst./výst.	ano
okolní teplota	-5 ... 50 °C
stavební šířka	14 mm
stupeň krytí	IP65
povolení	C-Tick
rozměr rastru	14 mm
typ ovládání	elektrický
typ terminálu	12
konstrukce	pístové šoupě
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
konstrukce ventilového terminálu	modulární a rozšiřitelné
indikace polohy sepnutí	LED
řídicí tlak	3 ... 8 bar
jmenovité provozní napětí DC	24 V
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-5 ... 50 °C