


kyvná příruba SNC-40

č. dílu: 174384

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	141 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	hliníkový tlakový odlitek
materiál čepů	ocel pozinkováno
materiál šroubů	ocel pozinkováno
materiál pojistky	pružinová ocel pozinkováno