


zásuvka s kabelem KMEB-2-230-2,5

č. dílu: 174846

FESTO

připraven z výroby, pro ventily MEBH-, MOEBH a elektromag.
cívky N2.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--------------------------------------|--|
| typ upevnění | na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5 |
| montážní poloha | libovol. |
| hmotnost výrobku | 200 g |
| elektrické připojení | 4 piny úhlová zásuvka připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C dle DIN EN 175301-803 |
| jmenovité napájecí napětí AC | 230 V |
| připojení ochranného vodiče | k dispozici |
| délka kabelu | 2,5 m |
| průměr kabelu | 6,2 mm |
| struktura kabelu | 3x0,75 |
| stupeň krytí | IP65 dle IEC 60529 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál pláště kabelu | TPE-U(PUR) |
| materiál tělesa | PA POM |
| materiál nástrčných kontaktů | bronz |