


# přívodní kabel KMP1-02-VI-16-5

č. dílu: 175589  
výběhový výrobek

FESTO

pro ventilové terminály VIMP-02, hotový kabel pro 12 až 16 pozic pro ventily, délka 5 m.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	≤ 300 V
rozsah provozního napětí DC	≤ 250 V
přípustné proudové zatížení	4 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	5 ... 70 °C
okolní teplota	-30 ... 70 °C
hmotnost výrobku	3,016 g
elektrické připojení	40 pinů zásuvka
struktura kabelu	39 x 0,75 mm <sup>2</sup>
průměr kabelu	17 mm
délka kabelu	5 m
typ upevnění	s upínacím třmenem
informace o materiálu pouzdra	tlakový odlitek z lehkých kovů
informace o materiálu pláště kabelu	PE
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina postříbřeno