


přívodní kabel KMP1-02-II-10-10

č. dílu: 175659
výběhový výrobek

FESTO

pro ventilové terminály IIMP-02, hotový kabel pro 10 pozic pro ventily,
délka 10 m.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	≤ 300 V
rozsah provozního napětí DC	≤ 250 V
přípustné proudové zatížení	4 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	5 ... 70 °C
okolní teplota	-30 ... 70 °C
hmotnost výrobku	7,300 g
elektrické připojení	72 pinů zásuvka
struktura kabelu	50 x 0,75 mm ²
průměr kabelu	19 mm
délka kabelu	10 m
typ upevnění	s upínacím třmenem
informace o materiálu pouzdra	tlakový odlitek z lehkých kovů
informace o materiálu pláště kabelu	PE
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina postříbřeno