


# přívodní kabel KMP2-03-V-10-26

č. dílu: 175667

FESTO

pro ventilové terminály VIMP/VIFB, max. 24 vstupy, délka 10 m  
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	$\leq 250$ V
rozsah provozního napětí DC	$\leq 300$ V
přípustné proudové zatížení	7,5 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
hmotnost výrobku	3,637 g
elektrické připojení	zásuvka 26 pinů
struktura kabelu	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
průměr kabelu	15 mm
délka kabelu	10 m
typ upevnění	s převlečnou maticí
barevný kód izolace vodičů	černé vodiče s bílým průběžným číslováním od 1 do 26
informace o materiálu těsnění	CR odolné světlu a oleji
informace o materiálu pouzdra	měděná slitina poniklováno
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina pozlaceno