


# karta pro připojení krokového motoru SPC200-SMX-1

č. dílu: 175731

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozlišení	0,01000 - 9999,99999 kroků/mm
provedení výstupů pro řízení krokových motorů	protitakt dle RS 485/RS 422 max. délka vedení 50 m
provedení vstupu READY	spínací napětí 24 V sepnout kontaktem relé
max. spínací proud, vstup řízení krokového motoru	8 mA
programovatelná délka pohybu	0 ... 9,999.99 mm
řídící signály pro řízení krokových motorů	+READY/-READY (vstup) PULSE DIRECTION ENABLE F/H STEP
počet binárních vstupů	3
provedení vstupů	dle IEC 61131-2 pozitivní logika (PNP) bez galvanického oddělení
max. rampa frekvence	500 kHz/s
jmenovité provozní napětí DC pro vstupy	24 V
krokovácí frekvence	80 ... 40,000 Hz
příkon vstupů	8 mA
typický příkon modulu	80 mA
přípustné kolísání napětí na vstupech	+/- 15%
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
hmotnost výrobku	69 g
elektrické připojení vstupů	svorkovnice 5 pinů
elektrické připojení krokového motoru	zásuvka SUB-D 15 pinů
prostor pro montáž	od 3 nahoru od 4 nahoru s MMI