

kyvný pohon DRQD-16- -


č. dílu: 175801

FESTO

konfigurovatel.

Před konfigurací nejprve výrobek vložte do nákupního košíku.

Technické údaje z katalogového listu a odpovídající příslušenství se mohou v závislosti na konfiguraci tohoto výrobku lišit.



katalogový list

~ConflIndependentDatasheet

parametr	hodnota
velikost	16
úhel kyvu	1 ... 360 deg
tlumení	pneumatické tlumení, nastavitelné tlumič nárazu, tvrdá charakteristika, nastavitelný
montážní poloha	libovol.
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
max. počet mezípoloh	1
snímání polohy	pro čidla
varianty	průchod energií FW: hřídel s přírubou SD: průchod dutou hřídelí ZW: hřídel s perem
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojitý
kategorie podle ATEX	II 2 GD
označení ATEX	II 2 GD c T4 T120°C
teplota okolí ATEX	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
kroučící moment při 6 barech	1.6 ... 1.7 Nm
přípustný moment setrvačnosti	0.0005 ... 0.03 kgm ²
typ upevnění	průchozí dírou vnitřním závitem dle volby:
připojení pneumatiky	M5
informace o materiálu hnací hřídele	zušlechťená ocel
informace o materiálu víka	hliník
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	hliník