


**spojka**  
**EAMC-40-66-XX-15**  
č. dílu: 176036

FESTO

pro DGE



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 2	15 mm
velikost	40
jmenovitá délka	66 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	42.3 kgmm <sup>2</sup>
hmotnost výrobku	139 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS