

spojka EAMC-65-90-XX-25

č. dílu: 176038

FESTO

pro DGE



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 2	25 mm
velikost	65
jmenovitá délka	90 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	417 kgmm ²
hmotnost výrobku	535 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS