

kruhový válec


DSAH-20- -PPV-A-Q

č. dílu: 176325


FESTO

s předním víkem pro přímou montáž, zadním víkem s přívodem vzduchu kolmo na osu válce, s hranatou pístiticí.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



příklad zobrazení



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 1 ... 320 mm |
| průměr pístu | 20 mm |
| tlumení | PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách |
| pojištění proti pootočení/vedení | čtyřhranné vedení |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| délka tlumení | 17 mm |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 158,3 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 188,5 N |
| pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm | 79 g |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 7,2 g |
| základní hmotnost při zdvíhu 0 mm | 138 g |
| přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu | 3,9 g |
| připojení pneumatiky | M5 |
| informace o materiálu víka | hliník legovaný pro tvářeni |
| informace o materiálu těsnění | NBR TPE-U(PU) |
| informace o materiálu pouzdra | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu pístitice | vysoce legovaná nerezová ocel |