

# kruhový válec DSAS-20- -PPV-A-S6

č. dílu: 176347

FESTO

Zadní víko s kyvným ložiskem, s těsněním odolným teplotám do 120 °C.  
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 320 mm
průměr pístu	20 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 120 °C
délka tlumení	17 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	158.3 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	188.5 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	79 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	7.2 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	138 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	3.9 g
připojení pneumatiky	M20x1,5
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvářeni
informace o materiálu těsnění	FPM
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel