

kruhový válec


DSAH-25- -PPV-A-S6

č. dílu: 176401


FESTO

s předním víkem pro přímou montáž, zadním víkem s přívodem vzduchu kolmo na osu válce, s hranatou pístnicí, s těsněním odolným teplotě do 120 °C.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



příklad zobrazení



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 500 mm
průměr pístu	25 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 120 °C
délka tlumení	17 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	247.4 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	294.5 N
pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	141 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	11.1 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	212 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	6.2 g
připojení pneumatiky	M6
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	FPM
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel