

kruhový válec DSAS-40- -PPV-Q

č. dílu: 176475

FESTO

Zadní víko s kyvným ložiskem, s hranatou pístnicí.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



příklad zobrazení

katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 1 ... 500 mm |
| průměr pístu | 40 mm |
| tlumení | PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách |
| pojištění proti pootočení/vedení | čtyřhranné vedení |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| provozní režim | dvojitý |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| délka tlumení | 22 mm |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 633 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 754 N |
| pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm | 469 g |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu | 24 g |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm | 586 g |
| přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu | 15.9 g |
| připojení pneumatiky | M32x2 |
| informace o materiálu víka | hliník legovaný pro tváření |
| informace o materiálu těsnění | NBR TPE-U(PU) |
| informace o materiálu pouzdra | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná ocel |