


# kruhový válec DSAS-50- -P-Q

č. dílu: 176515

FESTO

Zadní víko s kyvným ložiskem, s hranatou pístnicí.  
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



příklad zobrazení

## katalogový list

| parametr                                    | hodnota   |
|---|---|
| zdvih                                       | 1 ... 500 mm  |
| průměr pístu                                | 50 mm   |
| tlumení                                     | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách                      |
| pojištění proti pootočení/vedení            | čtyřhranné vedení   |
| provozní tlak                               | 1 ... 10 bar  |
| provozní režim                              | dvojčinný   |
| provozní médium                             | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium   | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                  | 2   |
| okolní teplota                              | -20 ... 80 °C   |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod   | 989 N   |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 1,178 N   |
| pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm      | 892 g   |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu         | 40.1 g  |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm           | 977 g   |
| přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu | 24.8 g  |
| připojení pneumatiky                        | M45x1,5   |
| informace o materiálu víka                  | hliník legovaný pro tváření   |
| informace o materiálu těsnění               | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| informace o materiálu pouzdra               | vysoce legovaná nerezová ocel   |
| informace o materiálu pístnice              | vysoce legovaná ocel  |