

# kyvná příruba SNCB-40-R3

č. dílu: 176945

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
podle normy	ISO 15552
varianty	vysoká ochrana proti korozi
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5a
okolní teplota	-40 ... 90 °C
hmotnost výrobku	151 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	hliníkový tlakový odlitek s ochranným potahem
materiál čepů	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál ložiska	plast
materiál podložky	pozinkovaná ocel
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál pojistky	pružinová ocel, pozinkovaná