


vícenásobný rozdělovač MPV-E/A08-M8

č. dílu: 177669

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	průchozí dírou s DIN lištou dle volby:
hmotnost výrobku	100 g
technologie elektrického připojení vst./výst.	M8 3 piny
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
zatížitelnost každé pozice	1 A
přípustné proudové zatížení	4 A
stupeň krytí	IP65 v montovaném stavu dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 80 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	PA6-zesíleno
materiál zásuvky	mosaz