


spojovací vedení KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

č. dílu: 177676

FESTO

pro vakuové ejektory VAD-MYB, VADM, VADMI a vícepólové slučovače MPV.



katalogový list

parametr	hodnota
indikace polohy sepnutí	LED
typ upevnění	na elektromagn. ventilu se samořezným šroubem
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	18 g
elektrické připojení	2 piny/3 piny úhlová zásuvka / přímý konektor čtyřhranný tvar / M8x1
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
délka kabelu	0.5 m
vlastnost vedení	standard
průměr kabelu	3.4 mm
struktura kabelu	2x0,25
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 50 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
materiál tělesa	PA
materiál těsnění	TPE-O
materiál nástrčných kontaktů	bronz
materiál závitové dutinky	poniklovaná mosaz