


# zásuvka s kabelem KMEB-2-24-M12-0,5-LED

č. dílu: 177677

FESTO

Hotový a připravený, pro ventily VUVB-, MEBH-, MOEBH- a elektromagnety N2.



## katalogový list

parametr	hodnota
indikace polohy sepnutí	LED
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5
montážní poloha	libovol.
elektrické připojení	5 pinů úhlová zásuvka připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C dle DIN EN 175301-803
jmenovité provozní napětí DC	24 V
připojení ochranného vodiče	k dispozici
délka kabelu	0,5 m
průměr kabelu	4,6 mm
struktura kabelu	3x0,5
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 50 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál pláště kabelu	TPE-U(PU)
barevný plášť kabelu	černý
materiál tělesa	PA POM
barva tělesa	průsvitn.
materiál nástrčných kontaktů	bronz