


záslepka CQC-18H

č. dílu: 177714

FESTO

Pro uzavření nástrčných připojení.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 7 bar
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 15 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-25 ... 70 °C
hmotnost výrobku	8 g
připojení pneumatiky 1	nástrčná dutinka CQ-18
připojení pneumatiky 2	nástrčná dutinka CQ-18
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál záslepky	POM